



bito Maskerabroller TA 222

Abroller für bito Tac Maskenband innen TA 709

1. Produktvorteile

- einfache Handhabung
- unkompliziertes Abrollen
- gezahnte Abreißkante

2. Einsatzbereiche

Zum einfachen, schnellen Abrollen und Abreißen von bito Tac Maskenband innen TA 709.

3. Technische Daten

Material	Kunststoff mit Metallabreißkante
Farbe	blau
Abmessung	Höhe: 11,2 cm Durchmesser: 8,2 cm
Passend für	bito Tac Maskenband TA 709 550mm x 33m

4. Untergrundvorbereitung

keine

5. Verarbeitung

Die schwarzen Stöpsel an Ober- und Unterseite herausziehen und bito Tac Maskenband TA 709 einlegen. Beide Stöpsel wieder einsetzen, sodass die Rolle Maskenband in der Mitte sitzt.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127